

Przewodnik doboru rozmiaru dysz do powłok lakierowych do 3M™ Performance pistoletu natryskowego

Natryskuj szeroką gamę powłok lakierowych za pomocą jednego z sześciu rozmiarów dostępnych głowic grawitacyjnych. Należy mieć na uwadze, że rekomendowany rozmiar dyszy może różnić się w zależności od producenta lakieru, typu powłoki oraz specyficznych uwarunkowań aplikacji.



3M™ Performance dysze grawitacyjne — rozmiary

2.0 1.8 1.6 1.4 1.3 1.2

● ● ● ● ● ●

Powłoki lakierowe

- Powłoki o wysokiej lepkości
- Szpachle natryskowe
- Podkład wypełniający
- Podkład nawierzchniowy
- Podkład mokro w mokro
- Podkład uszczelniający
- Powłoka jednowarstwowa
- Wierzchnia powłoka o pełnym połysku
- Baza rozpuszczalnikowa
- Lakier bezbarwny
- Baza wodorozcieńczalna

	2.0	1.8	1.6	1.4	1.3	1.2
Powłoki o wysokiej lepkości	●	●				
Szpachle natryskowe	●	●				
Podkład wypełniający		●	●	●		
Podkład nawierzchniowy		●	●	●		
Podkład mokro w mokro				●	●	
Podkład uszczelniający				●	●	
Powłoka jednowarstwowa				●		
Wierzchnia powłoka o pełnym połysku				●		
Baza rozpuszczalnikowa				●	●	
Lakier bezbarwny				●	●	●
Baza wodorozcieńczalna					●	●



Wskazówki:

- ▶ 3M™ Performance pistolet natryskowy należy przechowywać z czystą dyszą
- ▶ Aby zachować najwyższą wydajność, dysze należy wymieniać codziennie
- ▶ Jeśli przepływ płynu jest zbyt słaby lub zbyt silny, należy zmienić rozmiar dyszy o jeden rozmiar większy lub mniejszy
- ▶ Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami

3M Poland
Al. Katowicka 117, Kajetany
05-830 Nadarzyn
Poland

Telefon: +48 22 739 60 00
www.3M.pl/kontakt

Więcej informacji:
www.3Mpolska.pl/pistoletlakierniczy

Prosimy poddać recyklingowi.
© 3M 2021. 3M to zastrzeżony znak towarowy firmy 3M. Wszelkie prawa zastrzeżone. OMG127685