

GRAVIHEL PIGMENT FLUORESCENCYJNY

W przypadku, gdy preparat zawiera pigmenty GRAVIHEL FLUORESCENT PP 40 - PP 47, prosimy aplikować w systemie 3-warstwowym:

1. Powłoka: GRAVIHEL PUR lub EPOXY PRIMER RAL (75:25 - GH01 biały) lub inny wypełniacz 2K z programu HELIOS REFINISH (biały), DFT = 60 μm ;
 2. Powłoka: w 4 warstwach (czas odparowania między warstwami - następną warstwę można nakładać dopiero po całkowitym zmatowieniu powierzchni,
 3. Powłoka: warstwa Dowolny lakier 2K. Ze względu na niską odporność pigmentów fluorescencyjnych na promieniowanie UV lakier należy nakładać w 4 warstwach, min. grubość suchej warstwy = 100 μm
- Napełnianie puszek aerozolowych (1K pre-fill, indeks: 302209)
 - UŻYWAJ TYLKO W OBIEKTACH PRZEMYSŁOWYCH!

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO - patrz karta charakterystyki

Dane mogą się różnić w różnych warunkach.,

Każda część tych informacji może ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Informacje pochodzą z wieloletniego doświadczenia we współpracy z Działem Rozwoju i Usług Technicznych i są własnością HELIOS Refinish. Gwarantujemy, że jakość pracy wykonanej zgodnie z naszymi instrukcjami zapewnia wyniki, a my zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności, jeśli jakiegokolwiek inne produkty zostały użyte lub inne czynniki wpłynęły na ostateczny wygląd.

Najnowsza wersja TDS zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Najnowszą wersję można uzyskać od głównego dystrybutora w swoim kraju. Użytkownik tego produktu powinien korzystać z produktu zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi dotyczącymi bezpieczeństwa pracy i gospodarki odpadami.